

HOLEX**Disc abraziv cu scai (A) Perforație 15x, Ø 150 mm, Granulație: 220****Date comandă**

Numărul de comandă	567790 220
GTIN	4045197526465
Clasa articolului	52M

Descriere**Execuție:**

Corindonul legat cu rășină sintetică (A) garantează caracteristici deosebite de șlefuire (hârtie C).

Partea din spate a discului este acoperită cu materiale de tip prindere cu scai (scai).

Disc abraziv cu scai cu pulverizare semi-deschisă, corindon (A).

Aplicație:

Pe **șlefuitoare excentrice** cu discuri suport cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). **Produs Allround** universal pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină pe toate suprafețele metalice și din plastic, sistemele de lăcuire și toate tipurile de lemn. Garantează o **durabilitate vizibilă mai mare și adâncimi constante ale rugozității.**

Descriere tehnică

Granulație	220
Ø discurilor	150 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %

Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Număr de orificii de aspirare	15
Mașină acționată	Șlefuitor excentric
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv PU cu scai Ø exterior 150 mm	567885 150
Disc abraziv PU cu scai Găuri multiple Ø exterior 150 mm	567887 150
Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 147 mm	567990 147