

**Cheie tip piciorul cocoșului Formă inelară deschisă, Deschiderea cheii: 36mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 612920 36 |
| GTIN | 4018754102075 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cap pătrat pentru cuplarea sculelor de acționare precum clicheți, extensii etc.

Aplicație:

Datorită posibilității de a utiliza diferite scule de acționare, se pot monta și demonta chiar și șuruburile aflate în locuri greu accesibile.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromată; suprafață cu muchii rotunde (fără muchii ascuțite).

Notă:

Sculele de acționare compatibile sunt prezentate la Cod 632000 – 641350 și 655230 – 657766.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch |
| Deschiderea cheii | 36 mm |
| Grosime cap h | 24 mm |
| Lățime cap b | 51,9 mm |
| Lungime L | 66,5 mm |
| formă, parte antrenantă | Formă inelară, deschisă |
| Material | Oțel aliat cu crom |

| | |
|------------|-----------------------|
| Suprafață | cromat |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară |