

**Garant****Bit hexagonal, 3/8 inch Surface Drive, Deschiderea cheii: 11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	637125 11
GTIN	4045197497284
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderea cheii Surface Drive permite fixarea mai solidă și o forță mai mare de acțiune. Presiunea acționează direct pe suprafețele piulițelor și șuruburilor, muchiile sensibile sunt protejate. Dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) și șuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Lungime	25,5 mm
Deschiderea cheii	11 mm
Ø pe partea de antrenare	15,9 mm
Deschiderea cheii	7/16 inch
Deschiderea cheii	13/32 inch
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de cheie tubulară hexagonală	Surfacedrive

Standard	DIN 3124
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară