



Bit bi-hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	637000 12
GTIN	4018754001958
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschiderile cheii cu toleranță restrânsă cu profil **AS-drive** care menajează șuruburile și piulițele. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 637029

Descriere tehnică

Lungime	28 mm
Deschiderea cheii	12 mm
Ø pe partea de antrenare	16,9 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară