

**Cheie fixă dublă DIN 895, Deschiderea cheii: 19X24mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613000 19X24
GTIN	4045197384584
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță; poziția fălcii la 15°, corp robust.

Standard:**DIN 895****Material:**

Oțel special (rezistență 1200 – 1400 N/mm²). Suprafață neagră.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₂	24 mm
Înălțime maximă cioc h	9,5 mm
Deschiderea cheii ₁	19 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	220 mm
Standard	DIN 895
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Material	Oțel special
Suprafață	brunat
Tip produs	Cheie reglabilă

