

**HOLEX****Cheie fixă dublă DIN 895, Deschiderea cheii: 24X27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613000 24X27
GTIN	4045197384607
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță; poziția fălcii la 15°, corp robust.

**Standard:**

**DIN 895**

**Material:**

Oțel special (rezistență 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>). Suprafață neagră.

**Descriere tehnică**

Înălțime maximă cioc h	10,5 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	27 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	24 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	255 mm
Standard	DIN 895
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Material	Oțel special
Suprafață	brunat
Tip produs	Cheie reglabilă

