

**Cheie fixă dublă DIN 895, Deschiderea cheii: 24X30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613000 24X30
GTIN	4045197384614
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță; poziția fălcii la 15°, corp robust.

Standard:**DIN 895****Material:**

Oțel special (rezistență 1200 – 1400 N/mm²). Suprafață neagră.

Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h	11,5 mm
Deschiderea cheii ₁	24 mm
Deschiderea cheii ₂	30 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	285 mm
Standard	DIN 895
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Material	Oțel special
Suprafață	brunat
Tip produs	Cheie reglabilă

