

HOLEX**Perie cilindrică abrazivă în evantai din material abraziv ondulat, Ø 100×50 mm, Comparație granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	568479 100
GTIN	4045197680686
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni standard Ø 100×100 mm resp. model îngust Ø 100×50 mm pentru prelucrarea suprafețelor mici. Orificiu suport Ø 19 mm cu canal de pană multiplu.

Material abraziv sinusoidal fără muchie tăiată. Intercalat cu corindon normal (A).

Aplicație:

Pentru **mătuirea** și **lustruirea** fără depuneri.

Notă:

Pentru compensarea lățimii în cazul cilindrilor înguști Ø 100×50 mm, se folosește setul de inele distanțiere Cod 568439.

Descriere tehnică

Suport de material abraziv	Material abraziv de curățare
Turație recomandată	2800 min ⁻¹
Comparație granulație	100
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Ø cilindrilor	100 mm

Lățime cilindru	50 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×50 mm
Tip produs	Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	Indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	Indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		