



Tester pentru atelier SENSOTORK®, Momentul maxim: 20Nm



Date comandă

Numărul de comandă	654250 20
GTIN	4018754181148
Clasa articolului	63B

Descriere

Execuție:

Aparat compact de verificare în atelier pentru chei dinamometrice.

Este prevăzut cu adaptori interschimbabili pentru traductorul de măsurare. Precizie ridicată prin înregistratoare plate de valori măsurate (forțe transversale mici) cu prelucrare și digitalizare a valorilor măsurate direct în înregistratorul de valori măsurate (abaterea de afișaj de la valoarea măsurată $\pm 0,25\%$ în intervalul de 20 % – 100 % al valorii nominale; $\pm 0,5\%$ în intervalul de 10 % – 20 % al valorii nominale și $\pm 1\%$ în intervalul de 2 % – 10 % al valorii nominale).

Siguranță mare datorită afișajului suplimentar al momentului corespunzător pentru chei dinamometrice declanșatoare.

Livrare:

Inclusiv înregistrator de valori măsurate, suport, modul de afișare, stativ pentru modul de afișare, cablu spiralat, alimentator cu cablu de legătură 1,5 m, set de fixare pentru pozițiede verificare orizontală și verticală.

Descriere tehnică

Dimensiuni h_2	215 mm
Dimensiuni h_1	79 mm

Momentul maxim	20 Nm
Dimensiuni b	180 mm
Dimensiuni l	180 mm
Greutate	6,2 kg
Adaptor pătrat	1/4 inch
Domeniu de măsurare	0,4 – 20 Nm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Interfață	Interfață USB
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	O4
Tip produs	Dispozitiv de calibrare și ajustare

Servicii

Calibrare bilateralăDispozitiv / senzor de verificare a momentului Momentul maxim 400/2 Nm	020140 400/2
Calibrare DAkkS bilateralăDispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Accesorii

Înregistrator de valori măsurate Momentul maxim 20 Nm	654255 20
---	-----------