

**HOLEX****Perie cilindrică abrazivă în evantai din material abraziv ondulat, Ø 100×50 mm, Comparație granulație: 400****Date comandă**

Numărul de comandă	568479 400
GTIN	4045197680709
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Dimensiuni standard Ø 100×100 mm resp. model îngust Ø 100×50 mm pentru prelucrarea suprafețelor mici. Orificiu suport Ø 19 mm cu canal de pană multiplu.

**Material abraziv sinusoidal** fără muchie tăiată. Intercalat cu carbură de siliciu (SiC).

**Aplicație:**

Pentru **mătuirea** și **lustruirea** fără depuneri.

**Notă:**

Pentru compensarea lățimii în cazul cilindrilor înguști Ø 100×50 mm, se folosește setul de inele distanțiere Cod 568439.

**Descriere tehnică**

Suport de material abraziv	Material abraziv de curățare
Turație recomandată	2800 min <sup>-1</sup>
Comparație granulație	400
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %

Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	50 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×50 mm
Tip produs	Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	Indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	Indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		