



Înregistrator de valori măsurate, Momentul maxim: 20Nm



Date comandă

Numărul de comandă	654255 20
GTIN	4018754224418
Clasa articolului	63B

Descriere

Execuție:

Precizie înaltă prin prelucrare și digitalizare a valorilor măsurate direct în înregistratorul de valori măsurate. Insensibil la forțe transversale prin structură deosebit de plată.

Adaptat pentru:

Tester pentru chei dinamometrice Cod 654250.

Notă:

Aparate de verificare și înregistrator de valori măsurate cu mai multe intervale de măsurare disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Greutate	1,7 kg
Adaptor pătrat	1/4 inch
Domeniu de măsurare	0,4 - 20 Nm
Momentul maxim	20 Nm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului

Calibrarea	O4
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Servicii

Calibrare bilaterală Dispozitiv / senzor de verificare a momentului Momentul maxim 400/2 Nm	020140 400/2
Calibrare DAkkS bilaterală Dispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2