

**HOLEX**

**Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv (A), Ø 100×50 mm, Comparație granulație: 100**



## Date comandă

Numărul de comandă	568474 100
GTIN	4045197680624
Clasa articolului	52E

## Descriere

### Execuție:

Dimensiuni standard Ø 100×100 mm resp. model îngust Ø 100×50 mm pentru prelucrarea suprafețelor mici. Orificiu suport Ø 19 mm cu canal de pană multiplu.

Material abraziv intercalat cu corindon normal (A).

### Aplicație:

**Curățare și netezire** rapidă a suprafețelor.

### Notă:

Pentru compensarea lățimii în cazul cilindrilor înguști Ø 100×50 mm, se folosește setul de inele distanțiere Cod 568439.

## Descriere tehnică

Turație recomandată	2800 min <sup>-1</sup>
Suport de material abraziv	Material abraziv de curățare
Comparație granulație	100
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	50 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×50 mm
Ø găurii	19 mm
Tip produs	Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	Indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	Indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		