



## Înregistrator de valori măsurate, Momentul maxim: 100Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	654255 100
GTIN	4018754224395
Clasa articolului	63B

### Descriere

#### Execuție:

Precizie înaltă prin prelucrare și digitalizare a valorilor măsurate direct în înregistratorul de valori măsurate. Insensibil la forțe transversale prin structură deosebit de plată.

#### Adaptat pentru:

Tester pentru chei dinamometrice Cod 654250.

#### Notă:

Aparate de verificare și înregistrator de valori măsurate cu mai multe intervale de măsurare disponibile la cerere.

### Descriere tehnică

Greutate	2,5 kg
Momentul maxim	100 Nm
Domeniu de măsurare	2 - 100 Nm
Adaptor pătrat	3/8 inch
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului

Calibrarea	O4
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

### Servicii

Calibrare bilaterală Dispozitiv / senzor de verificare a momentului Momentul maxim 400/2 Nm	020140 400/2
Calibrare DAkkS bilaterală Dispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

### Accesorii

Adaptor pătrat calibrare Tip 1	654383 1
--------------------------------	----------