

HOLEX**Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai din material abraziv ondulat, Ø 100×100 mm, Comparație granulație: 180****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 568480 180 |
| GTIN | 4045197526779 |
| Clasa articolului | 52E |

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni standard Ø 100×100 mm resp. model îngust Ø 100×50 mm pentru prelucrarea suprafețelor mici. Orificiu suport Ø 19 mm cu canal de pană multiplu.

Material abraziv sinusoidal fără muchie tăiată. Intercalat cu corindon normal (A).

Aplicație:

Pentru **mătuirea** și **lustruirea** fără depuneri.

Notă:

Pentru compensarea lățimii în cazul cilindrilor înguști Ø 100×50 mm, se folosește setul de inele distanțiere Cod 568439.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Suport de material abraziv | Material abraziv de curățare |
| Turație recomandată | 2800 min ⁻¹ |
| Comparație granulație | 180 |
| Conținut de fier, sulf și clor | < 0,1 % |
| Ø cilindrilor | 100 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Lățime cilindru | 100 mm |
| Caracteristici nume produs | Ø 100×100 mm |
| Tip produs | Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | Indicat în anumite condiții | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lăcuit | Indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |