



## Înregistrator de valori măsurate, Momentul maxim: 1100Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	654255 1100
GTIN	4018754224425
Clasa articolului	63B

### Descriere

#### Execuție:

Precizie înaltă prin prelucrare și digitalizare a valorilor măsurate direct în înregistratorul de valori măsurate. Insensibil la forțe transversale prin structură deosebit de plată.

#### Adaptat pentru:

Tester pentru chei dinamometrice Cod 654250.

#### Notă:

Aparate de verificare și înregistrator de valori măsurate cu mai multe intervale de măsurare disponibile la cerere.

### Descriere tehnică

Adaptor pătrat	3/4 inch
Momentul maxim	1100 Nm
Domeniu de măsurare	25 - 1100 Nm
Greutate	3,1 kg
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului

Calibrarea	O4
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

### Servicii

Calibrare DAkkS bilateralăDispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm	020150 1000/2
Calibrare bilateralăDispozitiv / senzor de verificare a momentului Momentul maxim 1000/2 Nm	020140 1000/2

### Accesorii

Adaptor pătrat calibrare Tip 2	654383 2
Adaptor pătrat calibrare Tip 3	654383 3
Adaptor pătrat calibrare Tip 4	654383 4