

**Disc de debitat STANDARD ** pentru piatră, Ø discurilor: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	569700 125
GTIN	9003173677872
Clasa articolului	53T

Descriere**Execuție:**

Disc universal de retezat piatră (Specificații: **C30-BF**).

Aplicație:

Pentru pietre naturale și sintetice, pietre refractare și beton.

Descriere tehnică

Forma	42
Descrierea formei	cotit
Ø găurii	22,23 mm
Turație maximă	12200 min ⁻¹
Lățimea discului	2,5 mm
Specificație	C30-BF
Ø discurilor	125 mm
Pentru grosimile materialelor	7,5 mm

Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră naturală
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră sintetică
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat