

**Traductor „FMT”, Momentul maxim: 400Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	654350 400
GTIN	5060922233073
Clasa articolului	66D

**Descriere****Execuție:**

- **Senzori statici compleți cu cablu (2 m) pentru racord direct la Cod 654300 sau Cod 654340 (recunoaștere automată a datelor de calibrare).**
- **Fixare directă pe suprafața de lucru cu 3 șuruburi (nu sunt incluse în pachetul de livrare).**

**Livrare:**

**Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta.**

Până la inclusiv Ref. 150 cu simulator de îmbinare înșurubată pentru verificarea șurubelnițelor electrice și pneumatice. În cutie de plastic rezistentă.

**Notă:**

Nu se recomandă pentru șurubelnița de impact!

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	20 - 400 Nm
Momentul maxim	400 Nm
Adaptor pătrat	1/2 inch
Adaptor pătrat	3/4 inch
Calibrarea	O4
Direcția de strângere	Strângere la dreapta

Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±0,5 %
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

## Servicii

Calibrare DAkkS pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 1000	020130 1000
Calibrare DAkkS bilateralăDispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm	020150 1000/2
Calibrare pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 400	020120 400