

**Perie cilindrică de șlefuit fin (SiC), Ø 100×100 mm, Granulație: 46****Date comandă**

Numărul de comandă	568485 46
GTIN	4027497488315
Clasa articolului	53L

**Descriere****Execuție:**

Perie cilindrică elastică de șlefuit (PU) cu granulație SiC. Dimensiuni Ø 100×100 mm, Ø găurii 19 mm cu canal de pană dublu.

**Aplicație:**

Pentru șlefuirea zgârieturilor, prelucrarea ulterioară a cordoanelor de sudură. Generează **șlefuire strălucitoare pe întreaga lungime**. Durabilitate foarte mare, stabilitatea muchiilor. Recomandat și pentru șlefuirea umedă cu lichid de răcire cu pH neutru.

**Descriere tehnică**

Grad de duritate a legăturii	moale
Granulație	46
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	100 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×100 mm
Turație recomandată	900 - 1200 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Cilindru de șlefuit

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
Carbură (HM)	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Uscat	recomandat		