

**Disc de debitat STANDARD \*\* pentru piatră, Ø discurilor: 230mm****Date comandă**

Numărul de comandă	569700 230
GTIN	9003173675854
Clasa articolului	53T

**Descriere****Execuție:**

Disc universal de retezat piatră (Specificații: **C30-BF**).

**Aplicație:**

Pentru pietre naturale și sintetice, pietre refractare și beton.

**Descriere tehnică**

Lățimea discului	3 mm
Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	drept
Turație maximă	6600 min <sup>-1</sup>
Forma	41
Specificație	C30-BF
Ø discurilor	230 mm
Pentru grosimile materialelor	9 mm

Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră naturală
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră sintetică
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat