

**HOLEX****Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, pânză crestată (A), Ø 100×100 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	568466 80
GTIN	4045197526700
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

**Disponere în evantai a lamelor** în jurul axului cilindrului de șlefuit. Dimensiuni standard Ø 100×100 mm resp. model îngust Ø 100×50 mm pentru prelucrarea suprafețelor mici. Orificiu de preluare Ø 19 mm cu canal de pană multiplu.

Pânză de șlefuit canelată.

**Aplicație:**

Pentru **șlefuire blândă longitudinală** și pe suprafețe ușor arcuite, deosebit de maleabilă.

**Notă:**

Pentru compensarea lățimii în cazul cilindrilor înguști Ø 100×50 mm, se folosește setul de inele distanțiere Cod 568439.

**Descriere tehnică**

Turație recomandată	3700 min <sup>-1</sup>
Granulație	80
Suport de material abraziv	Țesătură
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	100 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×100 mm
Tip produs	Perie cilindrică abrazivă în evantai pânăză crestată

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		