




Biți de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E8



Date comandă

Numărul de comandă	637450 E8
GTIN	4018754003686
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Locașuri pătrate conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii tolerate exact. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Dimensiune profil A: 7,5 mm

Ø pe partea de antrenare: 10,5 mm

Lungime: 28 mm

Descriere tehnică

Lungime	28 mm
Dimensiune profil A	7,5 mm
Ø pe partea de antrenare	10,5 mm
Profil Torx®	E8
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®

Tip produs

Bit de cheie tubulară