

**Set de chei combinate, Număr de chei: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	613510 9
GTIN	4018754058273
Clasa articolului	63A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

Capătul inelar cu profil **AS-drive**. (Ref. 3,2 – 5 cu hexagon).

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; non exfoliere, cromat cu nichel; margini rotunjite.

**Livrare:**

Câte 1 cheie combinată Cod 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

**Notă:****Avantaj:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

**Descriere tehnică**

Număr de chei	9
Dimensiuni deschidere chei	metric

Poziție inel	15 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	Cromat cu nichel
Tip produs	Cheie reglabilă

## Accesorii

Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613500 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613500 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613500 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613500 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613500 5,5
Suport de prindere din plastic cu eclisă de închidere Pentru număr chei 11	611700 11
Suport de prindere din plastic cu eclisă de închidere Pentru număr chei 9	611700 9
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613500 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613500 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613500 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613500 18