



Chei combinate, inch, Deschiderea cheii: 25/32inch



Date comandă

Numărul de comandă	613520 25/32
GTIN	4018754020218
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Capătul inelar cu profil **AS-drive**. (Ref. 3,2 – 5 cu hexagon).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Avantaj:

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Descriere tehnică

Lungime cheie L	235 mm
Înălțime maximă cioc h1	7 mm
Deschiderea cheii	25/32 inch

Dimensiuni deschidere chei	inch
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	13 mm
Poziție inel	15 grad
Tip produs	Cheie reglabilă