



## Biți de cheie tubulară 3/8 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E12



### Date comandă

Numărul de comandă	637450 E12
GTIN	4018754003709
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Locașuri pătrate conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii tolerate exact. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

#### Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Dimensiune profil A: 11,1 mm

Ø pe partea de antrenare: 14,9 mm

Lungime: 28 mm

### Descriere tehnică

Profil Torx®	E12
Lungime	28 mm
Dimensiune profil A	11,1 mm
Ø pe partea de antrenare	14,9 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®

Tip produs

Bit de cheie tubulară