



Set de chei combinate, Număr de chei: 12



Date comandă

Numărul de comandă	613510 12
GTIN	4018754058280
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.
Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.
Capătul inelar cu profil **AS-drive**. (Ref. 3,2 – 5 cu hexagon).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; non exfoliere, cromat cu nichel; margini rotunjite.

Livrare:

Câte 1 cheie combinată Cod 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Notă:

Avantaj:

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Descriere tehnică

Număr de chei	12
Dimensiuni deschidere chei	metric

Poziție inel	15 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	Cromat cu nichel
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613500 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613500 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613500 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613500 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 24 mm	613500 24
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613500 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613500 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613500 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613500 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613500 21
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613500 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613500 22