


**Bit pentru cheie tubulară articulată, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	637400 16
GTIN	4018754002528
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschiderile cheii cu toleranță restrânsă cu profil **AS-drive** care menajează șuruburile și piulițele. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Standard:

DIN 3124 L

Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	21,8 mm
Deschiderea cheii	16 mm
Lungime	51,5 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

