



## Chei combinate, inch, Deschiderea cheii: 1/2inch



### Date comandă

Numărul de comandă	613520 1/2
GTIN	4018754020157
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.  
Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.  
Capătul inelar cu profil **AS-drive**. (Ref. 3,2 – 5 cu hexagon).

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

#### Notă:

**AS-drive** – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Suclele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

#### Avantaj:

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

### Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h1	6,5 mm
Lungime cheie L	160 mm
Deschiderea cheii	1/2 inch

Dimensiuni deschidere chei	inch
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	11 mm
Poziție inel	15 grad
Tip produs	Cheie reglabilă