

**Set de chei combinate, Număr de chei: 13ZOLL****Date comandă**

Numărul de comandă	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Clasa articolului	63A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

Capătul inelar cu profil **AS-drive**. (Ref. 3,2 – 5 cu hexagon).

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; non exfoliere, cromat cu nichel; margini rotunjite.

**Livrare:**

Câte 1 cheie combinată Cod 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 inch

**Notă:****Avantaj:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

**Descriere tehnică**

Număr de chei	13
Dimensiuni deschidere chei	inch

Poziție inel	15 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	Cromat cu nichel
Tip produs	Cheie reglabilă

## Accesorii

Chei combinate, inch Deschiderea cheii 7/8 inch	613520 7/8
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 15/16 inch	613520 15/16
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 3/8 inch	613520 3/8
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 13/16 inch	613520 13/16
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 3/4 inch	613520 3/4
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 9/16 inch	613520 9/16
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 1/4 inch	613520 1/4
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 1 inch	613520 1
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 5/16 inch	613520 5/16
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 5/8 inch	613520 5/8
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 1/2 inch	613520 1/2
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 11/16 inch	613520 11/16
Chei combinate, inch Deschiderea cheii 7/16 inch	613520 7/16