



## Cheie inelară, Deschiderea cheii: 46mm



### Date comandă

Numărul de comandă	613500 46
GTIN	4018754019038
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.  
Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.  
Capătul inelar cu profil **AS-drive**. (Ref. 3,2 – 5 cu hexagon).

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; non exfoliere, cromat cu nichel; margini rotunjite.

#### Notă:

#### Avantaj:

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 613600

### Descriere tehnică

Lungime cheie L	500 mm
Deschiderea cheii	46 mm
Înălțime maximă cioc h <sub>1</sub>	18 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h <sub>2 max</sub>	28 mm

Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromate cu nichel
Tip produs	Cheie reglabilă