

**Disc de debitat diamantat PREMIUM*** Fast Cut, Ø discurilor: 115mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 569730 115 |
| GTIN | 9003174757900 |
| Clasa articolului | 53T |

Descriere**Execuție:**

Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată și umedă. Ø găurii 22,23 mm.

- **Performanță mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.**
- **Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.**
- **Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.**
- **Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puțin.**

Extrem de ușor la tăiere, pentru durate scurte de tăiere, solicitare redusă a mașinii și tăieri curate. Rezistente la supraîncălzire. **Extra subțire**, lățimea stratului **1,2 mm** (Ø 115 / 125) și **1,9 mm** (Ø 180 / 230).

Aplicație:

Pentru secționarea celor mai uzuale materiale de construcții precum betonul (chiar și armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianța, ceramica, oțelul etc.

Material:

Optimizare pentru: piatră pentru beton, granit., gnais, porfir, placă de pavaj.

Notă:

- **Stratul diamantat este ascuțit în prealabil din fabrică. Respectați direcția de rotire!**
- **Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.**

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ø găurii | 22,23 mm |
| Lățime strat abraziv | 1,2 mm |
| Ø discurilor | 115 mm |
| Turație maximă | 13300 min ⁻¹ |
| Material abraziv | Diamant |
| Prescurtare pentru material abraziv | D |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | Piatră |
| Forma | 41 |
| Descrierea formei | drept |
| Mașină acționată | Polizoare unghiulare |
| Viteză periferică maximă | 80 m/s |
| Tip produs | Disc de debitat |