

**Disc de debitat diamantat PREMIUM\*\*\* Fast Cut, Ø discurilor: 230mm****Date comandă**

Numărul de comandă	569730 230
GTIN	9003174758006
Clasa articolului	53T

**Descriere****Execuție:**

Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată și umedă. Ø găurii 22,23 mm.

- **Performanță mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.**
- **Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.**
- **Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.**
- **Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puțin.**

**Extrem de ușor la tăiere**, pentru durate scurte de tăiere, solicitare redusă a mașinii și tăieri curate. Rezistente la supraîncălzire. **Extra subțire**, lățimea stratului **1,2 mm** (Ø 115 / 125) și **1,9 mm** (Ø 180 / 230).

**Aplicație:**

Pentru secționarea celor mai uzuale materiale de construcții precum betonul (chiar și armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianța, ceramica, oțelul etc.

**Material:**

Optimizare pentru: piatră pentru beton, granit., gnais, porfir, placă de pavaj.

**Notă:**

- **Stratul diamantat este ascuțit în prealabil din fabrică. Respectați direcția de rotire!**
- **Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.**

**Descriere tehnică**

Ø găurii	22,23 mm
Lățime strat abraziv	1,9 mm
Ø discurilor	230 mm
Turație maximă	6600 min <sup>-1</sup>
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră
Forma	41
Descrierea formei	drept
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat