



Cheie multifuncțională Twinkey®



Date comandă

Numărul de comandă	623550
GTIN	4003773074670
Clasa articolului	64D

Descriere

Execuție:

2 chei în cruce din zinc turnat sub presiune cu bit interschimbabil (Phillips și cu fantă). Ambele chei sunt **cuplate printr-un magnet** pentru a economisi spațiu, iar când sunt separate, cele două chei și bitul interschimbabil sunt îmbinate fără risc de pierdere prin intermediul unui cablu metalic robust din oțel superior.

Aplicație:

Cheie multifuncțională pentru realizarea închiderilor în următoarele domenii: tehnologia construcțiilor (instalații de încălzire și sanitare, de climatizare și de ventilație, electrotehnică), alimentarea cu gaze naturale și cu apă, sisteme de închidere.

Adaptat pentru:

Pătrat 5; 6–7; 8–9; 10–11 mm,
triunghi 7–8; 9–10; 11–12 mm,
bit cu două nervuri Ø 3–5 mm, semilună 6 mm,
pătrat în trepte 6, 7, 8, 9 mm, cap în cruce PH2,
cap lat 1,0x7 mm.

Descriere tehnică

Lungimea totală	95 mm
-----------------	-------

Denumirea producătorului	TwinKey
Profil de antrenare	Șurubelniță pătrată
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Semilună
Profil de antrenare	Cheie cu două aripi
Profil de antrenare	Cheie tubulară pătrată
Profil de antrenare	Cheie tubulară triunghiulară
Tip produs	Cheie pentru dulap de comandă