

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie rotundă de debavurare Sârmă din INOX 0,35 mm, Ø periei D1×lăţimea garniturii L1: 250X60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	570510 250X60
GTIN	4017359248423
Clasa articolului	57L

Descriere**Execuție:**

Sârmă de oțel inox ondulată și foarte rezistentă resp. **peri din nylon abraziv**. Orificiu de prindere de 50,8 cu canal de pană dublu 13×7. Sunt posibile și alte orificii.

Sârmă de inox ondulată și foarte rezistentă.

Aplicație:

Pentru toate polizoarele de banc. Durabilitate mare datorită sârmei speciale. Recomandată pentru debavurarea platbandei, profilurilor, țevilor, armaturilor, pieselor din plastic și altora asemănătoare.

Ideală pentru debavurarea economică a fierului lat, profilurilor, țevilor, armaturilor, pieselor din plastic și altele asemănătoare.

Notă:

Numai vârfurile periei acționează asupra piesei. O forță de apăsare prea mare nu îmbunătățește rezultatul, în schimb mărește puterea de antrenare și scurtează durabilitatea periei.

Descriere tehnică

Lăţimea periei	58 mm
----------------	-------

Turație maximă	3600 min ⁻¹
Ø periei D ₁	250 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	50 mm
Material garnitură	Sârmă din INOX
Grosimea perilor	0,35 mm
Mașină acționată	Aparat de debavurat cu masă
Tip produs	Perie rotundă