




Disc de debitat diamantat PREMIUM*** Gresie și faianță, Ø discurilor: 230mm



Date comandă

Numărul de comandă	569750 230
GTIN	9003176396350
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată și umedă. Ø găurii 22,23 mm.

- **Performanță mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.**
- **Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.**
- **Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.**
- **Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puțin.**

Disc diamantat pentru gresie sau faianță cu margine continuă, lățimea discului de **1,2 mm** (Ø 115) și **>1,6 mm** (Ø 230), foarte ușor de folosit, înălțimea stratului de 10 mm.

Special pentru gresie, faianță și plăci de granit. **Disc diamantat pentru gresie sau faianță** cu margine continuă, lățimea discului de **1,6 mm**, (Ø 230), foarte ușor de folosit, înălțimea stratului de 10 mm. Special pentru gresie, faianță și plăci de granit.

Execuție text publicitar:

Discuri de debitat diamantate pentru **debitare uscată și umedă**. Ø găurii 22,23 mm.

Disc de debitat diamantat foarte eficient pentru **dale și plăci de granit**.

Aplicație:

Pentru secționarea celor mai uzuale materiale de construcții precum betonul (chiar și armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianța, ceramica, oțelul etc.

Material:

Optimizare pentru: dale ceramice, gresie porțelanată, porțelan.

Notă:

- **Stratul diamantat este ascuțit în prealabil din fabrică. Respectați direcția de rotire!**
- **Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.**

Descriere tehnică

Înălțime strat abraziv	10 mm
Lățimea discului	1,6 mm
Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	230 mm
Turație maximă	6600 min ⁻¹
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră
Forma	41
Descrierea formei	dreaptă
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat