



## Cheie combinată, Deschiderea cheii: 20 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	613700 20
GTIN	4045197159571
Clasa articolului	61A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță. Cu deschiderea cheii cu toleranță restrânsă.

Cu corp profilat aderent, ușor de mână. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capătul inelar cu profil **AS-drive**.

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjite.

#### Notă:

**AS-drive** – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – dezvoltat pentru industria aeriană și aerospațială. Toate sculele sunt dotate cu acest profil, care poate fi recunoscut după semnul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind pe flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai îndelungată a șuruburilor.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Lungime cheie L: 230 mm

Înălțime maximă cioc h<sub>1</sub>: 9 mm

Înălțime maximă inel h<sub>2max</sub>: 14 mm

### Descriere tehnică

Lungime cheie L	230 mm
Înălțime maximă cioc h <sub>1</sub>	9 mm
Deschiderea cheii	20 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric

Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	14 mm
Poziție inel	15 grad