


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie rotundă Răsucire alternativă, sârmă INOX 0,50 mm, Ø periei D1×Ø găurii d1 / filet M: 115X22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Clasa articolului	57L

Descriere**Execuție:**

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel.

Efect foarte agresiv de periere cu rezistență ridicată la uzură.

Aplicație:

Răsucire alternativă (dreapta/ stânga) pentru un efect mai agresiv la lucrările dificile de periere. Recomandată pentru utilizarea pe colțuri și muchii, funcționare silențioasă.

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj.

Descriere tehnică

Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	24 mm
Ø periei D ₁	115 mm
Grosimea perilor	0,5 mm
Turație maximă	12500 min ⁻¹

Număr de cozi răsucite	20
Lățimea garniturii L ₁	14 mm
Ø găurii d ₁	22 mm
Material garnitură	Sârmă din INOX
Tip produs	Perie rotundă