

**Set de chei combinate, fosfatate, Număr de chei: 23****Date comandă**

Numărul de comandă	613910 23
GTIN	4045197385321
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

**Livrare:**

Câte 1 cheie combinată Cod 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Descriere tehnică**

Număr de chei	23
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatate
Caracteristici nume produs	fosfatate
Tip produs	Cheie reglabilă

## Accesorii

Cheie inelară Deschiderea cheii 9 mm	613900 9
Cheie inelară Deschiderea cheii 6 mm	613900 6
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613900 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613900 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613900 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613900 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 27 mm	613900 27
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613900 15
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613900 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 14 mm	613900 14
Cheie inelară Deschiderea cheii 12 mm	613900 12
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613900 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613900 22
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613900 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 20 mm	613900 20
Cheie inelară Deschiderea cheii 32 mm	613900 32
Cheie inelară Deschiderea cheii 30 mm	613900 30
Cheie inelară Deschiderea cheii 11 mm	613900 11
Cheie inelară Deschiderea cheii 34 mm	613900 34
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613900 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 24 mm	613900 24
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613900 21
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613900 7