

**Cheie inelară, fosfatată, Deschiderea cheii: 34mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 613900 34 |
| GTIN | 4045197385260 |
| Clasa articolului | 62A |

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Deschiderea cheii | 34 mm |
| Înălțime maximă cioc h1 | 14 mm |
| Lungime cheie L | 380 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Înălțime maximă inel h _{2 max} | 21 mm |
| Poziție inel | 15 grad |
| Material | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață | fosfatată |
| Caracteristici nume produs | fosfatată |
| Tip produs | Cheie reglabilă |

