

**Set de chei combinate, Număr de chei: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	613710 16
GTIN	4045197159694
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Cu deschiderea cheii cu toleranță restrânsă.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capătul inelar cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – dezvoltat pentru industria aeriană și aerospațială. Toate sculele sunt dotate cu acest profil, care poate fi recunoscut după semnul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind pe flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai îndelungată a șuruburilor.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Descriere tehnică

Număr de chei	16
---------------	----

Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	Cromat cu nichel