

**Cheie inelară, fosfatată, Deschiderea cheii: 36mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613900 36
GTIN	4045197385277
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

**Descriere tehnică**

Lungime cheie L	400 mm
Înălțime maximă cioc h1	15 mm
Deschiderea cheii	36 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h <sub>2 max</sub>	24 mm
Poziție inel	15 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatată
Tip produs	Cheie reglabilă

