

**Set de chei combinate, fosfatate, Număr de chei: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	613910 9
GTIN	4045197385284
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

Livrare:

Câte 1 cheie combinată Cod 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Descriere tehnică

Număr de chei	9
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatate
Caracteristici nume produs	fosfatate
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Suport de prindere din plastic cu eclisă de închidere Pentru număr chei 11	611700 11
Suport de prindere din plastic cu eclisă de închidere Pentru număr chei 9	611700 9
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613900 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613900 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613900 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613900 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613900 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613900 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613900 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613900 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613900 19