

PneidInghese

Foarfecă de banc cu pârghie și tăiș lung, Model: 4/300**Date comandă**

Numărul de comandă	769936 4/300
GTIN	2050001931757
Clasa articolului	76L

Descriere**Execuție:**

Corp de tăiat stabil din oțel îmbunătățit. Sanie portcuțit oscilantă, fără joc (cu pierderi minime de frecare), cuțit din oțel pentru scule, călit special și șlefuit. Braț de pârghie cu arc compensator pentru greutate ca protecție împotriva accidentelor, diferite bolțuri rotative reglabile, toate modelele au un aparat de strângere a tablei reglabil fără trepte.

Cu pârghie pentru transmisie cu articulație. Taie table și oțel rotund.

Culoare:

Roșu maroniu.

Notă:

Pentru lamă superioară de schimb Cod 769938 și lamă inferioară de schimb Cod 769939 consultați lista de piese de schimb.

Pentru lamă superioară de schimb Cod 769938 și lamă superioară de schimb Cod 769939 consultați lista de piese de schimb.

Descriere tehnică

Lungimea cuțitului sus	355 mm
Greutate	30 kg

Puterea de tăiere, grosimea tablei	până la 4 mm
Putere de tăiere oțel rotund	până la 13 mm
Lungimea cuțitului jos	300 mm
Model	4/300
Tip produs	Clește de tăiere

Accesorii

Cuțit(lamă inferioară) Recomandat pentru modelul 4/300	769939 4/300
Cuțit(lamă superioară) Recomandat pentru modelul 4/300	769938 4/300