



Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 17mm



Date comandă

Numărul de comandă	614875 17
GTIN	4013288184740
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°.

Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

Capăt inelar îndoit la 15°, reversibil.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	17 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime inel h ₂	10,5 mm
Lățime falcă I	37 mm
Înălțime falcă h ₁	8,5 mm
Ø inelului D	33 mm
Lungime cheie L	225 mm
Denumirea producătorului	6001 Joker Switch
Poziție inel	15 grad

Unghi prindere	4,5 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă