



Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 19mm



Date comandă

Numărul de comandă	614875 19
GTIN	4013288184764
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°.

Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

Capăt inelar îndoit la 15°, reversibil.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Descriere tehnică

Ø inelului D	34,7 mm
Înălțime inel h ₂	11 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii	19 mm
Lungime cheie L	246 mm
Înălțime falcă h ₁	9,5 mm
Lățime falcă l	42 mm
Denumirea producătorului	6001 Joker Switch
Poziție inel	15 grad

Unghi prindere	4,5 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 3	614850 3
---	----------