

**Cheie inelară, fosfatată, Deschiderea cheii: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613900 5
GTIN	4045197441553
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	100 mm
Deschiderea cheii	5 mm
Înălțime maximă cioc h1	4 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h _{2 max}	6 mm
Poziție inel	15 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatată
Tip produs	Cheie reglabilă

