



## Cheie fixă / inelară cu clichet JOKER 6001 Switch, reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 13mm



### Date comandă

Numărul de comandă	614875 13
GTIN	4013288184702
Clasa articolului	63F

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°.

Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

Capăt inelar îndoit la 15°, reversibil.

#### Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

### Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Ø inelului D	26 mm
Lățime falcă l	27,3 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	7 mm
Lungime cheie L	179 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	8,5 mm
Denumirea producătorului	6001 Joker Switch
Poziție inel	15 grad

Unghi prindere	4,5 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat
Clichet reversibil	nu
Tip produs	Cheie reglabilă

---

## Accesorii

Adaptor pentru cheie inelară cu clichet Tip 2	614850 2
---	----------