



Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 28 buc., Tip: P



Date comandă

Numărul de comandă	637935 P
GTIN	4013288173942
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M12 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M6 – M12.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Conținut:

Cu pătrat introdus Cod 640390.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 10 buc. Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

BIȚI hexagonali 5/16 inch: 4 buc. Cod 675440 Ref. 5; 6; 8; 10

BIȚI 5/16 inch pentru Phillips: 2 buc. Cod 675400 Ref. 2; 3

BIȚI 5/16 inch pentru Torx®: 8 buc. Cod 675470 Ref. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Prelungitor cu manșon de rotire rapidă: 1 buc. 250 mm

Prelungitor Wobble: 1 buc. 50 mm

Prelungitor cu mandrină de schimbare rapidă: 1 buc. cap pătrat 1/2 inch - suport pentru biți 5/16 inch

Clichet (Ref. S): 1 buc. Cod 640395 cu mâner de comutare

Clichet (Ref. P): 1 buc. Cod 640390 cu capăt pătrat culisant

Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Bit hexagonal
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Număr de piese	28
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	10-19 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	5-10 mm
Denumirea producătorului	8100 SC 7
Pătrat cu Wobble Fix	cu unghi de rotire
Lungime	325 mm
Lățime	148 mm
Înălțime	73 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX20	675470 TX20
Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX27	675470 TX27
Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX40	675470 TX40
Bit pentru Phillips 5/16 inch C 8 Mărimea fantei în cruce 2	675400 2
Bit hexagonal, 5/4 inch C 8 Profil Hex-Plus Hexagon 6 mm	675440 6
Bit hexagonal, 5/4 inch C 8 Profil Hex-Plus Hexagon 5 mm	675440 5
Clichet de precizie „Zyklop Metal” cu pătrat introdus, 1/2 inch cu extractor	640390
Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX25	675470 TX25

Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX30	675470 TX30
Bit hexagonal, 5/4 inch C 8 Profil Hex-Plus Hexagon 3 mm	675440 3
Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX55	675470 TX55
Bit hexagonal, 5/4 inch C 8 Profil Hex-Plus Hexagon 8 mm	675440 8
Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX50	675470 TX50
Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 Profil Torx® TX45	675470 TX45