Calibru-inel DIN 2250 C, ⌀ nominal: 140mm

Date comandă

Numărul de comandă	484030 140
GTIN	2050001953162
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuţie:
Calibre inel (inele de control) din oţel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat şi lepuit de precizie. **Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală.** Toleranţa de fabricaţie pentru alezaj este JS4.
Aplicaţie:
Pentru aplicaţii universale, de ex. pentru reglarea şi verificarea aparatelor de măsură.
Standard:
Nach **DIN 2250 C.**
Notă:
Alte dimensiuni intermediare de până la 320 mm pot fi comandate cu uşurinţă, de exemplu, 484030 dim. 82.

Descriere tehnică

Câmp de toleranţă	JS
Dim. nominală	140 mm
Standard	DIN 2250 C
Material	Oţel pentru calibre

Toleranță execuție a găurii	JS4
Calitate	4
Calibrarea	L7
Tip produs	Calibru-inel

Servicii

CalibrareCalibru-inel ∅ maxim 500 mm	028400 500
Calibrare DAkkSCalibru-inel ∅ maxim 200 mm	028470 200