

## Calibru tampon cu prag limitator H7, Ø nominal: 77mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 484000 77     |
| GTIN               | 2050001951816 |
| Clasa articolului  | 48B           |

### Descriere

#### Execuție:

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

Corp de măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuț.

Calibre tampon cu prag limitator cu clasa de toleranța H7.

#### Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Notă:

- **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), de ex., Cod 484000 Ref. 82.**
- **Pentru calibre de recepție (fără toleranță de uzură), consultați Cod 484027.**
- **Pentru calibre cu dimensiuni intermediare și toate Ø cu toleranță numerică consultați Cod 484025.**

### Descriere tehnică

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Câmp de toleranță | H                  |
| Standard          | DIN 7150-2         |
| Standard          | DIN 7164           |
| Calitate          | 7                  |
| Dim. nominală     | 77 mm              |
| Tip de calibru    | Calibru „trece”    |
| Tip de calibru    | Calibru „nu trece” |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Calibrarea | M2                |
| Tip produs | Calibru limitativ |

**Servicii**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| CalibrareCalibru tampon cu prag limitator Ø maxim 200 mm | 028300 200 |
| Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag Ø maxim 200 mm     | 028340 200 |