

Calibru tampon cu prag limitator H7, Ø nominal: 91 mm



Date comandă

Numărul de comandă	484000 91
GTIN	2050001951922
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

Corp de măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit.

Calibre tampon cu prag limitator cu clasa de toleranță H7.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Notă:

- **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la www.hoffmann-goup.com, de ex., Cod 484000 Ref. 82.**
- **Pentru calibre de recepție (fără toleranță de uzură), consultați Cod 484027.**
- **Pentru calibre cu dimensiuni intermediare și toate Ø cu toleranță numerică consultați Cod 484025.**

Descriere tehnică

Câmp de toleranță	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Calitate	7
Tip de calibru	Calibru „trece”
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Dim. nominală	91 mm

Calibrarea	M2
Tip produs	Calibru limitativ

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag \varnothing maxim 200 mm	028340 200
CalibrareCalibru tampon cu prag limitator \varnothing maxim 200 mm	028300 200